

NETTOIE ET ECHAUDE

DEGRAISSE

VIDE

EPILE

FEND


BROIE

FILTRE

EVACUE

Masses intestinales.

Broyez, séparez, valorisez.



CLX

SERIE

Pourquoi choisir la machine à couper / laver CLX MCM ?

MCM est depuis 1990 constructeur, intégrateur et conseiller en process.

La gamme **CLX** est capable de couper et laver les masses intestinales bovines, ovines et porcines à la finition désirée.



La machine à couper et laver **CLX** est entièrement conçue suivant VOS besoins. Ainsi de nombreuses options disponibles et adaptations uniques permettront de fluidifier et d'améliorer considérablement votre process et son ergonomie.



Doté d'un **bloc de coupe remplaçable** à la volée et d'un plateau de retrait facilitant sa manipulation, rendant cette lourde tâche de maintenance aussi **simple, sécurisé et rapide** que possible.



Son encombrement réduit permet une intégration facilitée dans votre chaine de traitement et son principe de fonctionnement nécessite un entretien limité.



Sa consommation (électricité, air et eaux) est optimisée pour **réduire** au maximum vos coûts de fonctionnement.



Grâce au mode **Press & Process**, d'un simple appui^{*1}, lancez un cycle complet, du chargement de vos produits^{*2} à leur évacuation.



Conçue sur mesure, pour vos besoins.



Parce que vos attentes sont uniques, votre **CLX** peut être adaptée, modifiée et équipée par nos équipes.

De la trappe d'accès supérieure à l'automatisation de chargement par élévateur, nous construisons la machine qui correspond au mieux à vos exigences.


^{*1} nécessite l'option « automatisation ». ^{*2} nécessite l'option « élévateur ».

^{*3} nous consulter pour de plus amples informations.

Caractéristiques techniques



	CLX08	CLX12	CLX15
A	A la demande		
B	800	1200	1500
Cadence Bovins (/h)	2	4	6
Cadence Ovins (/h)	15	30	45
Cadence Porcs (/h)	8	16	24
Puissance moteur (KW)	±8.5kW	±11kW	± 14kW
Conso. eau froide (Bovins, l/h) ^{*2}	915	1680	2160
Conso. eau chaude (Bovins, l/h) ^{*2}	60	105	135



^{*1} Pour une hauteur C de 850mm. La dimension A dépend de la dimension B (hauteur de sortie produit) déterminée. ^{*2}A titre indicatif, dépend du temps d'arrêt entre cycles.



Pour plus de renseignements, contactez-nous :



2 rue la Bargette
42500 Le Chambon-Feugerolles
FRANCE



+33(0) 477 305 084



contact@mcmecal.fr



mcmecal.fr

MCM, expérience et innovation dans le traitement du 5^{ème} quartier

